



# HID ignitors for series systems

## SN 59 220-240V 50/60HZ

HID-tennere til seriesystemer

### Produktdata

|                                             |                          |
|---------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Drift og elektronikk</b>                 |                          |
| Inngangsspenning                            | 220 til 240 V            |
| Line Frequency                              | 50 to 60 Hz              |
| Inngangsfrekvens                            | 50 til 60 Hz             |
| <b>Kabling</b>                              |                          |
| Tilkoblingstype                             | Skrue                    |
| <b>Temperatur</b>                           |                          |
| Omgivelsestemperatur                        | -20 °C til 75 °C         |
| Maksimal temperatur for innfatningen (maks) | 80 °C                    |
| <b>Mekanikk og innfatning</b>               |                          |
| Armaturhus                                  | SNI-115                  |
| <b>Godkjenning og bruksområde</b>           |                          |
| Godkjenningsmerker                          | CE-merke ENEC-sertifikat |

|                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| <b>Produktdata</b>                |                        |
| Produktnavn for bestilling        | SN 59 220-240V 50/60Hz |
| Fullstendig produktnavn           | SN 59 220-240V 50/60HZ |
| Full EOC                          | 871150091557330        |
| Lokal kodebeskrivelse             | 3584859                |
| Bestillingskode                   | 91557330               |
| Materialenr. (12NC)               | 913619659966           |
| Lokal bestillingskode             | 3584859                |
| SAP-teller – antall per pakke     | 1                      |
| EAN/UPC – produkt/boks            | 8711500915573          |
| SAP-teller – pakker per utvendige | 20                     |
| EAN/UPC – boks                    | 8711500913487          |

# HID ignitors for series systems

## Målskisse



| Product                | D1     | C1      | A1       | A2      | B1      |
|------------------------|--------|---------|----------|---------|---------|
| SN 59 220-240V 50/60Hz | 4,3 mm | 38,0 mm | 114,5 mm | 95,0 mm | 41,0 mm |

