



HID-Constant wattage BSX (SOX)

BSX 180 H96 220-240V 50Hz CW-178/78


(Ingegoten) elektromagnetische koper/ijzer-VSA's met constant vermogen, voor gebruik met een externe ontsteker voor SOX- en SOX-E-lampen

Product gegevens

Bedrijfs- en elektrische gegevens		Volledige productnaam		BSX 180 H96 220-240V 50Hz CW-178/78	
Ingangsspanning	220 tot 240 V	Full EOC		871150093900599	
Ingangsfrequentie	50 Hz	Bestelcode		93900599	
Ingangsfrequentie	50 Hz	Materiaalnr. (12NC)		913626027226	
Bedrading		Lokale code		BSX180H96	
Connectortype	Schroef	Numerator - Aantal per pak		1	
Keurmerken en classificaties		EAN/UPC - product/behuizing		8711500939005	
Keurmerken	CE-markering ENEC-certificaat	Numerator - Dozen per buitendoos		4	
		EAN/UPC - Case		8711500932167	
Productgegevens					
Productnaam voor bestelling	BSX 180 H96 220-240V 50Hz CW-178/78				

HID-Constant wattage BSX (SOX)

Maatschets



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
BSX 180 H96 220-240V 50Hz CW-178/78	4,2 mm	78,0 mm	178,0 mm	162,0 mm	100,0 mm	42,0 mm

