




HID-HeavyDuty BSX (SOX)

BSX 90 L40 230V 50Hz

Ingegoten elektromagnetische koper/ijzer-VSA's voor SOX- en SOX-E-lampen


Product gegevens

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsspanning	230 V
Ingangsfrequentie	50 Hz
Ingangsfrequentie	50 Hz
Bedrading	
Connectortype	Schroef
Keurmerken en classificaties	
Keurmerken	CE-markering ENEC-certificaat
Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	BSX 90 L40 230V 50Hz HD1-118

Volledige productnaam	BSX 90 L40 230V 50Hz
Full EOC	871150091993931
Bestelcode	91993931
Materiaalnr. (12NC)	913650080426
Lokale code	BSX90L40
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8711500919939
Numerator - Dozen per buitendoos	6
EAN/UPC - Case	8711500061867

HID-HeavyDuty BSX (SOX)

Maatschets



Product	D1	C1	A1	A2	B1
BSX 90 L40 230V 50Hz HD1-118	6,2 mm	53,0 mm	118,0 mm	103,0 mm	65,0 mm

