



Ballasts Imprégnés BSX pour Lampes SOX

BSX 55 H26 220-230V 50Hz CW-173/44

Ballasts cuivre/fer électromagnétiques à puissance constante (enrobé) à utiliser avec un amorceur externe pour lampes SOX et SOX-E


Données du produit

Fonctionnement et électricité	
Tension d'entrée	220 à 230 V
Fréquence linéaire	50 Hz
Fréquence d'entrée	50 Hz
Câblage	
Type de connecteur	Vis
Approbation et application	
Homologation	Marquage CE Certificat ENEC
Données du produit	
Nom du produit de la commande	BSX 55 H26 220-230V 50Hz CW-173/44

Nom de produit complet	BSX 55 H26 220-230V 50Hz CW-173/44
Code EOC	871150091996099
Code de commande	91996099
Code 12NC	913653000326
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8711500919960
Conditionnement par carton	12
Codes EAN/UPC – Boîte	8711500932129

Ballasts Imprégnés BSX pour Lampes SOX

Schéma dimensionnel



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
BSX 55 H26 220-230V	4.2 mm	44.0 mm	173.0 mm	157.0 mm	64.0 mm	42.0 mm
50Hz CW-173/44						

