



HID-Constant wattage BSX (SOX)

BSX 55 H26 220-230V 50Hz CW-173/44

(Ingegoten) elektromagnetische koper/ijzer-VSA's met constant vermogen, voor gebruik met een externe ontsteker voor SOX- en SOX-E-lampen


Product gegevens

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsspanning	220 tot 230 V
Ingangsfrequentie	50 Hz
Ingangsfrequentie	50 Hz
Bedrading	
Connectortype	Schroef
Keurmerken en classificaties	
Keurmerken	CE-markering ENEC-certificaat
Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	BSX 55 H26 220-230V 50Hz CW-173/44

Volledige productnaam	BSX 55 H26 220-230V 50Hz CW-173/44
Full EOC	871150091996099
Bestelcode	91996099
Materiaalnr. (12NC)	913653000326
Lokale code	BSX55H26
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8711500919960
Numerator - Dozen per buitendoos	12
EAN/UPC - Case	8711500932129

HID-Constant wattage BSX (SOX)

Maatschets



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
BSX 55 H26 220-230V 50Hz CW-173/44	4,2 mm	44,0 mm	173,0 mm	157,0 mm	64,0 mm	42,0 mm

