



HID-Constant wattage BSX (SOX)

BSX 55 H26 220-230V 50Hz CW-173/44

Impregnowane, elektromagnetyczne, miedziane/żelazne stateczniki dla stałej mocy (w szczelnej obudowie) do zastosowania z zewnętrznym zapłonikiem w lampach SOX i SOX-E


Dane produktu

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Napięcie wejściowe	220 to 230 V
Częstotliwość linii	50 Hz
Częstotliwość wejściowa	50 Hz
Okablowanie	
Rodzaj złącza	Śruba
Certyfikaty i zastosowania	
Oznaczenia Certyfikatów	Znak CE Certyfikat ENEC
Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	BSX 55 H26 220-230V 50Hz CW-173/44

Pełna nazwa produktu	BSX 55 H26 220-230V 50Hz CW-173/44
Full EOC	871150091996099
Kod zamówienia	91996099
Materiał Nr (12NC)	913653000326
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8711500919960
Numerator - Packs per outer box	12
EAN/UPC - Opakowanie	8711500932129

HID-Constant wattage BSX (SOX)

Rysunki techniczne



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
BSX 55 H26 220-230V 50Hz CW-173/44	4,2 mm	44,0 mm	173,0 mm	157,0 mm	64,0 mm	42,0 mm

