



Vorschaltgeräte für SOX

BSX 36 H66 240V 50Hz CW-173/44

Die elektromagnetischen Kupfer/Eisen-Vorschaltgeräte (vergossen) HID BSX mit konstanter Leistung sind für die Verwendung mit einem externen Zündgerät für SOX- und SOX-E-Lampen konzipiert. Mit ihrer Produktlebensdauer von durchschnittlich 15 Jahren sind sie eine zuverlässige Lösung für den Außenbereich.


Produkt Daten

Betrieb und Elektrik	
Eingangsspannung	230 bis 240 V
Netzfrequenz	50 Hz
Eingangsfrequenz	50 Hz
Verdrahtung	
Anschlusstyp	Schraubanschluss
Genehmigung und Anwendung	
Zeichen & Zertifikate	CE-Kennzeichnung ENEC-Zertifikat
Produktdaten	
Bestell-Produktname	BSX 36 H66 240V 50Hz CW-173/44

Gesamtbezeichnung des Produkts	BSX 36 H66 240V 50Hz CW-173/44
Gesamt-Produktcode	871150092003499
Bestellcode	92003499
Material-Nr. (12NC)	913653920526
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500920034
Zähler - Pakete pro Außenkarton	12
EAN Umverpackung	8711500938411

Vorschaltgeräte für SOX

Abmessungsskizzen



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
BSX 36 H66 240V 50Hz	4,2 mm	44,0 mm	173,0 mm	157,0 mm	64,0 mm	42,0 mm
CW-173/44						

