



Zapalovače pro výbojky

SX 70 220-240V 50/60HZ

Zapalovače HID pro sériové systémy


Údaje o produktu

Provozní a elektrické	
Vstupní napětí	220 až 240 V
Frekvence sítě	50 to 60 Hz
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Prodrátování	
Typ konektoru	Šroubové
Teplota okolí	
Rozsah okolních teplot	-20 až 75 °C
Maximální teplota (max.)	80 °C
Mechanické a materiály	
Tělo	SNI-115

Certifikace a použití	
Certifikační značky	Značka CE Certifikát ENEC
Označení a balení	
Objednací název produktu	SX 70 220-240V 50/60Hz
Celý název výrobku	SX 70 220-240V 50/60HZ
Full EOC	871150091549830
Objednací kód	91549830
Číslo materiálu (12NC)	913654039066
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8711500915498
Číslování SAP – balení v krabici	20
Pouzdro – EAN/UPC	8711500914378

Zapalovače pro výbojky

Rozměrové výkresy



Product	D1	C1	A1	A2	B1
SX 70 220-240V 50/60Hz	4,3 mm	38,0 mm	114,5 mm	95,0 mm	41,0 mm

