



Arrancadores para sistemas en serie

SX 74 220-240V 50/60HZ

Arrancadores HID para sistemas en serie

Datos del producto


Información general	
Código de aplicación	74
Tipo de lámpara	SOX/SOX-E
Número de lámparas	1 pieza/unidad
Operativos y eléctricos	
Tensión de entrada	220-240 V
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Tipo de encendido	Paralelo
Voltaje para encendido (máx.)	1,4 kV
Voltaje de respuesta	198 V
Rendimiento de voltaje de alimentación (CA)	-8% - +6%
Seguridad de voltaje de alimentación (CA)	-10% - +10%
Pérdidas de potencia (nom.)	1.0 W
Cableado	
Dispositivo de cables con capacidad de cable a lámpara (nom.)	2 nF
Longitud de tira de cable	6.0 mm
Corte transversal del cable de contacto del balasto	0.70-2.50 mm ²
Tipo de conector	Tornillo

Características del sistema	
Potencia lámpara-balasto nominal	91/135 W
Temperatura	
T ambiente (máx.)	75 °C
T ambiente (mín.)	-20 °C
T de almacenamiento (máx.)	80 °C
T de almacenamiento (mín.)	-25 °C
Temperatura máxima (máx.)	80 °C
Mecánicos y de carcasa	
Carcasa	SNI-115
Aprobación y aplicación	
Certificados disponibles	Marca CE Certificado ENEC
Datos de producto	
Código de producto completo	871150091569630
Nombre de producto del pedido	SX 74 220-240V 50/60Hz
EAN/UPC - Producto	8711500915696
Código de pedido	91569630
Cantidad por paquete	1
Numerador - Paquetes por caja exterior	20

Arrancadores para sistemas en serie

N.º de material (12NC)	913654079066
Peso neto (pieza)	0,090 kg

Plano de dimensiones



Product	D1	C1	A1	A2	B1
SX 74 220-240V 50/60Hz	4,3 mm	38,0 mm	114,5 mm	95,0 mm	41,0 mm

SX 74 220-240V 50/60Hz

