



HID-Constant wattage BSX (SOX)

BSX 135 H96 220-240V 50Hz CW-149/67


(Ingegoten) elektromagnetische koper/ijzer-VSA's met constant vermogen, voor gebruik met een externe ontsteker voor SOX- en SOX-E-lampen

Product gegevens

Bedrijfs- en elektrische gegevens		Volledige productnaam	BSX 135 H96 220-240V 50Hz CW-149/67
Ingangsspanning	230 tot 240 V	Full EOC	871150092007299
Ingangsfrequentie	50 Hz	Bestelcode	92007299
Ingangsfrequentie	50 Hz	Materiaalnr. (12NC)	913654097226
Bedrading		Lokale code	BSX135H96
Connectortype	Schroef	Numerator - Aantal per pak	1
Keurmerken en classificaties		EAN/UPC - product/behuizing	8711500920072
Keurmerken	CE-markering ENEC-certificaat	Numerator - Dozen per buitendoos	8
Productgegevens		EAN/UPC - Case	8711500932228
Productnaam voor bestelling	BSX 135 H96 220-240V 50Hz CW-149/67		

HID-Constant wattage BSX (SOX)

Maatschets



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
BSX 135 H96 220-240V 50Hz CW-149/67	4,2 mm	67,0 mm	149,0 mm	135,0 mm	80,0 mm	42,0 mm

