



HID - Σταθερής ισχύος BSX για SOX

BSX 91 H96 220-240V 50Hz CW-149/67

Μπάλαστ συνεχούς ισχύος (ενσωματωμένα) από εμποτισμένο ηλεκτρομαγνητικό χαλκό/σίδηρο για χρήση με εξωτερικό αναφλεκτήρα, για λαμπτήρες SOX και SOX-E


Δεδομένα Προϊόντων

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Τάση εισόδου	220 έως 240 V
Line Frequency	50 Hz
Συχνότητα εισόδου	50 Hz
Καλωδίωση	
Τύπος βύσματος	Βιδωτό
Έγκριση και Εφαρμογή	
Σημάνσεις εγκρίσεων	Σήμανση CE Πιστοποίηση ENEC
Στοιχεία προϊόντος	
Όνομα παραγγελίας προϊόντος	BSX 91 H96 220-240V 50Hz CW-149/67

Πλήρες όνομα προϊόντος	BSX 91 H96 220-240V 50Hz CW-149/67
Full EOC	871150092039399
Κωδικός παραγγελίας	92039399
Αρ. υλικού (12NC)	913668007226
Τοπικός κωδικός	BSX91H96
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη	8711500920393
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	8
EAN/UPC - Κιβώτιο	8711500932242

HID - Σταθερής ισχύος BSX για SOX

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
BSX 91 H96 220-240V 50Hz CW-149/67	4,2 mm	67,0 mm	149,0 mm	135,0 mm	80,0 mm	42,0 mm

