



# HID-Constant wattage BSX for SOX

## BSX 91 H96 220-240V 50Hz CW-149/67

Reattori elettromagnetici in rame a potenza costante (integrato) da usare con un accenditore esterno per lampade SOX e SOX-E


### Dati del prodotto

| Funzionamento e parte elettrica |                                    |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Tensione in ingresso            | Da 220 a 240 V                     |
| Frequenza di linea              | 50 Hz                              |
| Frequenza di ingresso           | 50 Hz                              |
|                                 |                                    |
| Cablaggio                       |                                    |
| Tipo connettore                 | Vite                               |
|                                 |                                    |
| Approvazione e applicazione     |                                    |
| Marchi di approvazione          | Marchio CE Certificato ENEC        |
|                                 |                                    |
| Dati del prodotto               |                                    |
| Nome prodotto ordine            | BSX 91 H96 220-240V 50Hz CW-149/67 |

|                                             |                                    |
|---------------------------------------------|------------------------------------|
| Nome completo prodotto                      | BSX 91 H96 220-240V 50Hz CW-149/67 |
| Full EOC                                    | 871150092039399                    |
| Codice d'ordine                             | 92039399                           |
| Codice materiale (12NC)                     | 913668007226                       |
| Codice locale                               | BSX91H96                           |
| Numeratore SAP - Quantità per confezione    | 1                                  |
| EAN/UPC - Prodotto/scatola                  | 8711500920393                      |
| Numeratore - Confezioni per scatola esterna | 8                                  |
| EAN/UPC - Case                              | 8711500932242                      |

# HID-Constant wattage BSX for SOX

## Disegno tecnico



| Product                               | D1     | C1      | A1       | A2       | B1      | B2      |
|---------------------------------------|--------|---------|----------|----------|---------|---------|
| BSX 91 H96 220-240V<br>50Hz CW-149/67 | 4,2 mm | 67,0 mm | 149,0 mm | 135,0 mm | 80,0 mm | 42,0 mm |

