



# HF-Performer para TL5 Circular

## HF-P 160 TL5C 220-240V 50/60HZ

Balastos electrónicos de alta frecuencia, compactos, cuadrados y ligeros, para lámparas TL5 Circulares

### Datos del producto


Operativos y eléctricos	
Tensión de entrada	220 a 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Anchura de corriente de irrupción	0,17 ms
Pico de corriente de irrupción (máx.)	20 A
Número de productos en MCB (16 A tipo B) (nom.)	28
Cableado	
Terminales de entrada de tipo de conector	Inserción
Terminales de salida de tipo de conector	Inserción
Temperatura	
Rango de temperatura ambiente	-20 °C a 60 °C
Vida útil con temperatura (nom.)	70 °C
Temperatura máxima (máx.)	70 °C
Mecánicos y de carcasa	
Carcasa	S 103x67x30

Aprobación y aplicación	
Índice de eficiencia energética	A2
Norma de seguridad	IEC 61347-2-3
Estándar medioambiental	ISO 14001
Marcas de conformidad	Certificado CE Certificado ENEC Certificado VDE-EMV

Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	HF-P 160 TL5C 220-240V 50/60Hz
Nombre completo del producto	HF-P 160 TL5C 220-240V 50/60Hz
Full EOC	871150092778130
Código de pedido	92778130
Código 12NC	913700163991
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8711500927781
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	36
Embalaje con código EAN/UPC	8711500927798

## HF-Performer para TL5 Circular

### Plano de dimensiones



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HF-P 160 TL5C 220-240V 50/60Hz	4,5 mm	30,0 mm	103,0 mm	93,5 mm	67,0 mm	57,5 mm

