




HF-Performer TL5

HF-P 160 TL5C 220-240V 50/60HZ

Ballasts électroniques haute fréquence, compacts, carrés et légers


Données du produit

Fonctionnement et électricité	
Tension d'entrée	220 à 240 V
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
largeur d'impulsion du courant d'appel	0.17 ms
Pic de courant d'appel (max.)	20 A
Nombre de produits sur disjoncteur (16 A type B) (nom.)	28
Câblage	
Type de connecteur bornes d'entrée	Insertion
Type de connecteur bornes de sortie	Insertion
Température	
Gamme de températures ambiantes	-20 °C à 60 °C
Durée de vie à la température du produit (nom.)	70 °C
Température maximale du produit (max.)	70 °C
Mécanique et boîtier	
Corps du luminaire	S 103x67x30

Approbation et application	
Classe énergétique	A2
Norme de sécurité	CEI 61347-2-3
Norme environnementale	ISO 14001
Homologation	Marquage CE Certificat ENEC Certificat VDE-EMV
Données du produit	
Nom du produit de la commande	HF-P 160 TL5C 220-240V 50/60Hz
Nom de produit complet	HF-P 160 TL5C 220-240V 50/60HZ
Code EOC	871150092778130
Code de commande	92778130
Code 12NC	913700163991
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8711500927781
Conditionnement par carton	36
Codes EAN/UPC – Boîte	8711500927798

HF-Performer TL5

Schéma dimensionnel



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HF-P 160 TL5C 220-240V 50/60Hz	4.5 mm	30.0 mm	103.0 mm	93.5 mm	67.0 mm	57.5 mm

