




LuxSense


LRL1220 TL5

LuxSense je volitelné zařízení pro regulaci na základě denního světla DayLight Regulation (DLR) pro svítidla vybavená vysokofrekvenčním předřadníkem HFR společnosti Philips. Čidlo měří odražené světlo přicházející ze spodní plochy. Tlumí výkon světelného zdroje, jestliže úroveň osvětlení překračuje požadovanou úroveň definovanou nastaveným bodem světelného čidla. Systém LuxSense lze nainstalovat do svítidla buď jeho upevněním ke světelnému zdroji pomocí jeho upínacího prvku, nebo jej lze přichytit na koncovou lamelu optiky pomocí konzoly. Systém LuxSense je k dispozici jako kompletní sestava včetně čidla a upínacího prvku: LRL1220 TL-D pro světelné zdroje TLD a LRL1220 TL5 pro světelné zdroje T5

Údaje o produktu

Označení a balení		Číslování SAP – počet v balení	
Objednací název produktu	LRL1220 TL5	EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8711559670102
Celý název výrobku	LRL1220 TL5	Číslování SAP – balení v krabici	100
Full EOC	871155967010230	Pouzdro – EAN/UPC	8711559670119
Objednací kód	67010230		
Číslo materiálu (12NC)	913700182182		

Rozměrové výkresy



Product

LRL1220 TL5

