




LuxSense


LRL1220 TL5

LuxSense ist eine optionale Tageslichtregelung für Leuchten, die mit einem dimmbaren Philips Vorschaltgerät ausgerüstet sind. Der Sensor misst das von der unteren Oberfläche reflektierte Licht und dimmt die Lampenleistung herunter, sobald das Lichtniveau den durch den Lichtsensor definierten Wert übersteigt. LuxSense kann in der Leuchte installiert werden, indem es mit einem Lampenclip an der Lampe befestigt wird. LuxSense ist als vollständiger Satz mit einem Sensor und einem Lampenclip erhältlich: LRL1220 TL-D für T8-Lampen und LRL1220 TL5 für T5-Lampen

Produkt Daten

Produktdaten			
Bestell-Produktname	LRL1220 TL5	Anzahl pro Verpackung	1
Gesamtbezeichnung des Produkts	LRL1220 TL5	EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711559670102
Gesamt-Produktcode	871155967010230	Zähler - Pakete pro Außenkarton	100
Bestellcode	67010230	EAN Umverpackung	8711559670119
Material-Nr. (12NC)	913700182182		

Abmessungsskizzen



Product

LRL1220 TL5

