



# LuxSense

## LRL1220 TL-D

LuxSense ist eine optionale Tageslichtregelung für Leuchten, die mit einem dimmbaren Philips Vorschaltgerät ausgerüstet sind. Der Sensor misst das von der unteren Oberfläche reflektierte Licht und dimmt die Lampenleistung herunter, sobald das Lichtniveau den durch den Lichtsensor definierten Wert übersteigt. LuxSense kann in der Leuchte installiert werden, indem es mit einem Lampenclip an der Lampe befestigt wird. LuxSense ist als vollständiger Satz mit einem Sensor und einem Lampenclip erhältlich: LRL1220 TL-D für T8-Lampen und LRL1220 TL5 für T5-Lampen

### Produkt Daten

| Produkt Daten                  |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Bestell-Produktname            | LRL1220 TL-D    |
| Gesamtbezeichnung des Produkts | LRL1220 TL-D    |
| Gesamt-Produktcode             | 871155967012630 |
| Bestellcode                    | 67012630        |
| Material-Nr. (12NC)            | 913700182282    |

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Anzahl pro Verpackung           | 1             |
| EAN/UPC – Produkt/Kiste         | 8711559670126 |
| Zähler - Pakete pro Außenkarton | 100           |
| EAN Umverpackung                | 8711559670133 |

Abmessungsskizzen

Product

LRL1220 TL-D

