




LuxSense


LRL1220 TL-D

LuxSense es una opción con regulación por luz de día (DayLight Regulation, DLR) para luminarias equipadas con un balasto HFR Philips. El sensor mide la luz reflejada que proviene de la superficie inferior. Reduce la salida de la lámpara cuando el nivel de la luz supera el nivel de luz requerido y definido con el punto de ajuste del sensor de luz. Para instalar LuxSense en la luminaria, se la puede adjuntar a la lámpara con un sujetador de lámpara. LuxSense se presenta como un juego completo con un sensor y un sujetador de lámpara: LRL1220 TL-D para lámparas TLD y LRL1220 TL5 para lámparas T5.

Datos del producto

Información del producto		Numerador SAP: cantidad por paquete	
Nombre del producto del pedido	LRL1220 TL-D	EAN/UPC: producto/caja	8711559670126
Nombre del producto completo	LRL1220 TL-D	Numerador: paquetes por caja externa	100
Full EOC	871155967012630	EAN/UPC - Caja	8711559670133
Código del pedido	913700182282		
N.º de material (12NC)	913700182282		

Plano de dimensiones



Product

LRL1220 TL-D

