




Luxsense


LRL1220 TL-D

LuxSense is een daglichtafhankelijke regeling (DLR) voor armaturen die zijn voorzien van een Philips HFR-VSA. De sensor meet het licht dat wordt gereflecteerd door het oppervlak onder zich. Het dimt de lichtopbrengst van de lamp zodra het licht toeneemt tot boven het vereiste niveau dat wordt bepaald door het instelpunt van de sensor. LuxSense kan geïnstalleerd worden in de armatuur, ofwel door hem met een klem te bevestigen aan de lamp of door hem met een beugel vast te klikken op de eindlamel van de optiek. LuxSense is verkrijgbaar als een complete set met een sensor en een lampklem: . LRL1220 TL-D voor TL-D-lampen . LRL1220 TL5 voor TL5-lampen

Product gegevens

Productgegevens			
Productnaam voor bestelling	LRL1220 TL-D	Numerator - Aantal per pak	1
Volledige productnaam	LRL1220 TL-D	EAN/UPC - product/behuizing	8711559670126
Full EOC	871155967012630	Numerator - Dozen per buitendoos	100
Bestelcode	67012630	EAN/UPC - Case	8711559670133
Materiaalnr. (12NC)	913700182282		
Lokale code	LRL1220/08		

Maatschets



Product

LRL1220 TL-D

