




Luxsense


LRL1220 TL-D

LuxSense to sterownik regulacji oświetlenia względem światła dziennego (DLR) przeznaczony dla opraw wyposażonych w stateczniki Philips HFR. Czujnik mierzy światło odbijające się od powierzchni poniżej. Jeśli natężenie odbitego światła przekracza punkt aktywacji ustalony dla czujnika, następuje przyciemnienie lampy. Sterownik LuxSense można zamocować w lampie na dwa sposoby: za pomocą klamry do korpusu albo za pomocą zaczepu do końcowej lamelki układu optycznego. Sterownik LuxSense jest dostępny w kompletnym zestawie z czujnikiem i klamrą: model LRL1220 TL-D dla świetlówek TLD oraz model LRL1220 TL5 dla świetlówek T5

Dane produktu

Dane techniczne produktu		Numerator - Quantity Per Pack	
Nazwa produktu na zamówieniu	LRL1220 TL-D	EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8711559670126
Pełna nazwa produktu	LRL1220 TL-D	Numerator - Packs per outer box	100
Full EOC	871155967012630	EAN/UPC – Opakowanie	8711559670133
Kod zamówienia	67012630		
Materiał Nr (12NC)	913700182282		

Rysunki techniczne



Product

LRL1220 TL-D

