



LuxSense

LRL1220 TL-D


LuxSense 是一种针对配有飞利浦 HFR 镇流器的光源的日光调节选项(DLR)。该传感器对来自于下部表面的反射光进行测量。当灯光照度超过由灯光传感器设定值所要求的灯光照度时，它会使电灯的输出渐渐变暗。LuxSense 可安装在光源中，通过用一个灯夹将其夹在电灯上，或者用一个支架将其卡在镜片的底板上。LuxSense 是一个完整的装置，带有一个传感器和一个灯夹子。LRL1220 TL-D 用于 TLD 灯，LRL1220 TL5 用于 T5 灯。

产品数据

产品数据	
订单产品名称	LRL1220 TL-D
完整的产品名称	LRL1220 TL-D
完整产品代码	871155967012630
订购代码	913700182282
材料编号 (12NC)	913700182282

计算器 - 每包数量	1
EAN/UPC - 产品/箱	8711559670126
计算器 - 每个外包装箱中的包数	100
EAN/UPC - 案例	8711559670133

二维绘图



Product
LRL1220 TL-D

二维绘图

