

HF-Basic II for TL-D lamps

HF-B 136/236 TL-D EII 220-240V 50/60Hz

Ideális választás hagyományos elektromágneses előtéték elektronikusra váltásához, mindeközben megfizethető, megbízható és az Európai szabványoknak is megfelel

Termék adatok

Működtetés és elektronika	
Bemeneti feszültség	220–240 V
Hálózati frekvencia	50 to 60 Hz
Bemeneti frekvencia	50–60 Hz
Induló áramlökés szélessége	0,25 ms
Induló áramlökés csúcsértéke (maximum)	18 A
Termékek száma a fő áramkörü lapon (16 A, B típus) (névleges)	28
Kábelezés	
Csatlakozótípus, bemeneti csatlakozók	WAGO 251 univerzális csatlakozó [Alkalmas automatikus (ALF vagy ADS) és kézibekötésre is]
Csatlakozótípus, kimeneti csatlakozók	WAGO 251 univerzális csatlakozó [Alkalmas automatikus (ALF vagy ADS) és kézibekötésre is]
A lámpa és az eszköz közti vezeték hossza	2,00 m
Hőmérséklet	
Környezeti hőmérséklet-tartomány	–15 és 50 °C között


A burkolat hőmérséklete, élettartam (névleges)	75 °C
A foglalat hőmérséklete, maximum (maximum)	75 °C
Mechanika és tokozás	
Ház	– [Not Specified]
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Energhiasznosítási index	A2
Biztonsági szabvány	IEC 61347-2-3
Környezetvédelmi szabvány	ISO 14001
Jóváhagyási jelzések	CE jelölés ENEC-tanúsítvány VDE-EMV tanúsítvány
Termékadatok	
A termék megrendelési neve	HF-B 136/236 TL-D EII 220-240V 50/60Hz
Teljes terméknév	HF-B 136/236 TL-D EII 220-240V 50/60Hz
Full EOC	871150093158030
Rendelési kód	93158030
Cikkszám (12NC)	913700192866

HF-Basic II for TL-D lamps

Helyi kód	HFB236TLDEII
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8711500931580
Számláló – csomag külső dobozonként	12

EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8711500931597
----------------------------	---------------

Méretezett rajza



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-B 136/236 TL-D EII 220-240V 50/60Hz	4,2 mm	28,0 mm	280,0 mm	265,0 mm	30,0 mm

