


PHILIPS

Lighting



HF-BASIC II TL-D

HF-B 136/236 TL-D EII 220-240V 50/60Hz

TLD ve PLL ampuller için 2. nesil kompakt, hafif, yüksek frekanslı elektronik balast


Ürün veri

Çalıştırma ve Elektrik	
Giriş Voltajı	220-240 V
Hat Frekansı	50 to 60 Hz
Giriş Frekansı	50 ila 60 Hz
Ani Akım Genişliği	0,25 ms
Ani Akım Tepe Değeri (Maks)	18 A
MCB'deki Ürün Sayısı (16A Tip B)	28
(Nom)	
Kablolama	
Konnektör Türü Giriş Terminalleri	WAGO 251 evrensel konnektör [Hem otomatik kablolama (ALF ve ADS) hem de manuel kablolama için uygundur]
Konnektör Türü Çıkış Terminalleri	WAGO 251 evrensel konnektör [Hem otomatik kablolama (ALF ve ADS) hem de manuel kablolama için uygundur]
Cihazdan Lambaya Giden Kablo Uzunluğu	2,00 m
Sıcaklık	
Ortam sıcaklığı aralığı	-15 °C ila 50 °C
Muhafaza Ömrü (Nom)	75 °C
Muhafaza Maksimum (Maks.)	75 °C

Mekanik ve Muhafaza	
Muhafaza	- [Not Specified]
Onay ve Uygulama	
Enerji Verimliliği İndeksi	A2
Güvenlik Standardı	IEC 61347-2-3
Çevre Standardı	ISO 14001
Onay İşaretleri	CE işareti ENEC sertifikası VDE-EMV sertifikası
Ürün Verileri	
Sipariş ürün adı	HF-B 136/236 TL-D EII 220-240V 50/60Hz
Tam ürün adı	HF-B 136/236 TL-D EII 220-240V 50/60Hz
Tam ürün kodu	871150093158030
Sipariş kodu	93158030
Malzeme No. (12NC)	913700192866
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8711500931580
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	12
EAN/UPC - Kutu	8711500931597

HF-BASIC II TL-D

Boyutlu çizim



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-B 136/236 TL-D EII 220-240V 50/60Hz	4,2 mm	28,0 mm	280,0 mm	265,0 mm	30,0 mm

