



# Tändare för gasurladdningslampor

## SUD 10-S 220-240V 50/60HZ

HID-tändare för seriekopplade system

### Produktdata

| Drift och elektricitet |             |
|------------------------|-------------|
| Ingångsspänning        | 220–240 V   |
| Line Frequency         | 50 to 60 Hz |
| Ingångsfrekvens        | 50–60 Hz    |


| Temperatur           |                    |
|----------------------|--------------------|
| Omgivningstemperatur | –30 °C till +90 °C |
| T-Case max. (max)    | 105 °C             |

| Produktdata              |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| Beställningsproduktnamn  | SUD 10-S 220-240V 50/60Hz |
| Fullständigt produktnamn | SUD 10-S 220-240V 50/60HZ |

|                                           |                 |
|-------------------------------------------|-----------------|
| Full EOC                                  | 871150093144330 |
| Beskrivning av lokal kod                  | 7902247         |
| Beställningsnummer                        | 93144330        |
| Materialnummer (12NC)                     | 913700195891    |
| Lokal kod                                 | 7902247         |
| SAP-Räknare – Antal per förpackning       | 1               |
| EAN/UPC – Produkt/fodral                  | 8711500931443   |
| Räknare - antal förpackningar per kartong | 30              |
| EAN/UPC - Hölje                           | 8711500931450   |

# Tändare för gasurladdningslampor

## Måttskiss



| Product                   | C1    | A1    | A3    | B1    |
|---------------------------|-------|-------|-------|-------|
| SUD 10-S 220-240V 50/60Hz | 32 mm | 78 mm | 62 mm | 36 mm |

