



# Vorschaltgeräte für SOX

## BSX 35/55 L82 240V 50Hz BC0-196

Die imprägnierten elektromagnetischen Kupfer/Eisen-Vorschaltgeräte HID-Basic BSX sind für die Verwendung mit einem externen Zündgerät für SOX- und SOX-E-Lampen konzipiert. Mit ihrer extrem langen Produktlebensdauer sind sie eine zuverlässige Lösung für den Außenbereich.

### Produkt Daten

Betrieb und Elektrik		Gesamtbezeichnung des Produkts	
Eingangsspannung	240 V	Gesamt-Produktcode	BSX 35/55 L82 240V 50Hz BC0-196
Netzfrequenz	50 Hz	Bestellcode	871150092053930
Eingangsfrequenz	50 Hz	Material-Nr. (12NC)	92053930
Verdrahtung		Anzahl pro Verpackung	1
Anschlusstyp	Einsatz	EAN/UPC – Produkt/Kiste	913700200926
Genehmigung und Anwendung		Zähler - Pakete pro Außenkarton	8711500920539
Zeichen & Zertifikate	CE-Kennzeichnung ENEC-Zertifikat	EAN Umverpackung	24
Produktname			8711500944115
Bestell-Produktname	BSX 35/55 L82 240V 50Hz BC0-196		

# Vorschaltgeräte für SOX

## Abmessungsskizzen

Product	D1	C1	C3	A1	A2	A3	A4	B1	B2
BSX 35/55	4,2	28,0	1,5	196,0	180,0	54,0	54,0	39,0	20,0
L82 240V	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
50Hz									
BC0-196									

