

HID-Basic BSX (SOX)

BSX 35/55 L82 240V 50Hz BCO-196

Reattori elettromagnetici impregnati in rame da usare con un accenditore esterno per lampade SOX e SOX-E


Dati del prodotto

Funzionamento e parte elettrica	
Tensione in ingresso	240 V
Frequenza di linea	50 Hz
Frequenza di ingresso	50 Hz
Cablaggio	
Tipo connettore	Inserto
Approvazione e applicazione	
Marchi di approvazione	Marchio CE Certificato ENEC
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	BSX 35/55 L82 240V 50Hz BCO-196

Nome completo prodotto	BSX 35/55 L82 240V 50Hz BCO-196
Full EOC	871150092053930
Codice d'ordine	92053930
Codice materiale (12NC)	913700200926
Codice locale	BSX3555L82
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8711500920539
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	24
EAN/UPC - Case	8711500944115

HID-Basic BSX (SOX)

Disegno tecnico



Product	D1	C1	C3	A1	A2	A3	A4	B1	B2
BSX 35/55	4,2	28,0	1,5	196,0	180,0	54,0	54,0	39,0	20,0
L82 240V	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
50Hz									
BC0-196									

