



HID - Υψηλής Ισχύος για MH, HPI, HPL, SON

BHL 1000 L78 230/240V 50HZ HP-207

Ενθυλακωμένα μπάλαστ για χρήση με λαμπτήρες SON (T) (Plus), HPL, HPI και MH με ονομαστική ισχύ 1.000 W και πάνω


Δεδομένα Προϊόντων

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Τάση εισόδου	230 V (προεπιλογή) ή 240 V V
Line Frequency	50 Hz
Συχνότητα εισόδου	50 Hz
Καλωδίωση	
Τύπος βύσματος	Βιδωτό
Έγκριση και Εφαρμογή	
Σημάνσεις εγκρίσεων	Σήμανση CE Πιστοποιητικό ENEC
Στοιχεία προϊόντος	
Όνομα παραγωγέας προϊόντος	BHL 1000 L78-A2 230/240V 50HZ HP-207

Πλήρες όνομα προϊόντος	BHL 1000 L78 230/240V 50HZ HP-207
Full EOC	871150006237600
Υπολογισμένη περιγραφή τοπικού κωδικού B2B	BHL1000L78
Κωδικός παραγωγίας	06237600
Αρ. υλικού (12NC)	913700217303
Τοπικός κωδικός	BHL1000L78
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη	8711500996657
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	1
EAN/UPC - Κιβώτιο	8711500062376

HID -Υψηλής Ισχύος για MH, HPI, HPL, SON

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D1	C1	A1	A2	A3	B1	B2
BHL 1000 L78-A2	6,5	102,0	207,0	172,0	196,0	117,0	88,0
230/240V 50Hz	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
HP-207							

