

# PHILIPS

## Lighting



# HID-HighPower SON/MH/HPL/HPI- lampuille

## BHL 1000 L78 230/240V 50HZ HP-207

Kapseloidut liitäntälaitteet käytettäväksi SON (T) (Plus)-, HPL-, HPI- ja MH-lamppujen kanssa, joiden nimellisteho on vähintään 1 000 W

### Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Käyttökoodi	L78-A2
Suunnittelu	HP-207
Lampputyyppi	HPI
Lamppujen määrä	1 kappale/yksikkö

Käyttö ja sähkö tiedot	
Otojännite	230 V (oletus) tai 240 V
Syöttötaajuus	50 Hz
Otojännite (moninastainen)	230/240
Tehokerroin 100 %:n kuormituksella (nim.)	0,87
Verkköjännitteen suorituskyky (vaihtovirta)	-8% - +6%
Verkköjännitteen suojaus (vaihtovirta)	-10% - +10%
Ottovirta, PF-kompensointi käytössä	5.30 A
Ottovirta ilman PF-korjausta	7.50 A
Tehokerroin ilman PF-kompensointia (nim.)	0,65
Tehohäviöt (nim.)	35.0 W

Johdotus	
Johdon nauhan pituus	7.0 mm

Liitäntälaitteen liitäntäjohdon poikkipinta-ala	0.70-6.00 mm <sup>2</sup>
Liitintyyppi	Screw

### Järjestelmän ominaisuudet

Kondensaattori	65µF/250V
Liitäntälaitte-lamppu-järjestelmän teho	1000 W
Sytytinsuositus	no ignitor for HPL-N for HPI-T ignitor SI52 (913619529966)

### Lämpötila

T-varastointi (maks.)	80 °C
T-varastointi (min.)	-25 °C
T-käämitys (maks.)	130 °C
Delta-T normaalit olosuhteet	70 °C

### Hyväksyntä ja käyttökohteet

Hyväksyntämerkinnät	CE merkintä ENEC sertifikaatti
---------------------	--------------------------------

### Tuotetiedot


Koko tuotekoodi	871150006237600
-----------------	-----------------

## HID-HighPower SON/MH/HPL/HPI-lampuille

Tilaustuotteen nimi	BHL 1000 L78-A2 230/240V 50Hz HP-207
EAN/UPC – tuote	8711500996657
Tilauskoodi	06237600
Sähkönumero	4026475
Osoittaja – määrä/pakkaus	1

Osoittaja – pakkauksia ulommassa laatikossa	1
Materiaalinumero (12NC)	913700217303
Nettopaino (kappale)	9,000 kg

### Mittapiirros



Product	D1	C1	A1	A2	A3	B1	B2
BHL 1000 L78-A2 230/240V 50Hz HP-207	6,5 mm	102,0 mm	207,0 mm	172,0 mm	196,0 mm	117,0 mm	88,0 mm

BHL 1000 L78 230/240V 50Hz HP-207

