



Ballasts Forte Puissance

BHL 1000 L78-A2 230/240V 50Hz HP-207


Ballasts encapsulés à utiliser avec des lampes SON (T) (Plus), HPL, HPI et MH d'une puissance nominale de 1000 W et plus

Données du produit

Fonctionnement et électricité		Nom de produit complet	BHL 1000 L78-A2 230/240V 50Hz HP-207
Tension d'entrée	230 V (par défaut) ou 240 V V	Code EOC	871150006237600
Fréquence linéaire	50 Hz	Code de commande	8711500996657
Fréquence d'entrée	50 Hz	Code 12NC	913700217303
Câblage		Code de commande local	BHL1000L78
Type de connecteur	Vis	Quantité par pack	1
Approbation et application		Code EAN – Produit/Boîte	8711500996657
Homologation	Marquage CE Certificat ENEC	Conditionnement par carton	1
Données du produit		Codes EAN/UPC - Boîte	8711500062376
Nom du produit de la commande	BHL 1000 L78-A2 230/240V 50Hz HP-207		

Ballasts Forte Puissance

Schéma dimensionnel



Product	D1	C1	A1	A2	A3	B1	B2
BHL 1000 L78-A2	6,5	102,0	207,0	172,0	196,0	117,0	88,0
230/240V 50Hz	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
HP-207							

