



Ballasts Forte Puissance

BHL 1000 L78 230/240V 50HZ HP-207

Ballasts encapsulés à utiliser avec des lampes SON (T) (Plus), HPL, HPI et MH d'une puissance nominale de 1000 W et plus


Données du produit

Fonctionnement et électricité	
Tension d'entrée	230 V (par défaut) ou 240 V V
Fréquence linéaire	50 Hz
Fréquence d'entrée	50 Hz
Câblage	
Type de connecteur	Vis
Approbation et application	
Homologation	Marquage CE Certificat ENEC
Données du produit	
Nom du produit de la commande	BHL 1000 L78-A2 230/240V 50Hz HP-207

Nom de produit complet	BHL 1000 L78 230/240V 50HZ HP-207
Code EOC	871150006237600
Code de commande	06237600
Code 12NC	913700217303
Code de commande local	BHL1000L78
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8711500996657
Conditionnement par carton	1
Codes EAN/UPC – Boîte	8711500062376

Ballasts Forte Puissance

Schéma dimensionnel



Product	D1	C1	A1	A2	A3	B1	B2
BHL 1000 L78-A2	6.5	102.0	207.0	172.0	196.0	117.0	88.0
230/240V 50Hz	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
HP-207							

