



HID-HighPower for SON/MH/HPL/HPI

BHL 1000 L78 230/240V 50HZ HP-207

Innkapslede forkoblinger for bruk med SON (T) (Plus)-, HPL-, HPI- og MH-lamper med klassifisert effekt på 1000 W og høyere

Produktdata

Drift og elektronikk	
Inngangsspenning	230 V (standard) eller 240 V
Line Frequency	50 Hz
Inngangsfrekvens	50 Hz

Kabling	
Tilkoblingstype	Skrue


Godkjenning og bruksområde	
Godkjenningsmerker	CE-merking ENEC-sertifikat

Produktdata	
Produktnavn for bestilling	BHL 1000 L78-A2 230/240V 50Hz HP-207

Fullstendig produktnavn	BHL 1000 L78 230/240V 50HZ HP-207
Full EOC	871150006237600
Lokal kodebeskrivelse	3584022
Bestillingskode	06237600
Materialenr. (12NC)	913700217303
Lokal bestillingskode	3584022
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8711500996657
SAP-teller – pakker per utvendige	1
EAN/UPC – boks	8711500062376

HID-HighPower for SON/MH/HPL/HPI

Målskisse



Product	D1	C1	A1	A2	A3	B1	B2
BHL 1000 L78-A2	6,5	102,0	207,0	172,0	196,0	117,0	88,0
230/240V 50Hz	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
HP-207							

