



HID-HighPower SON/MH/HPL/HPI- lampuille

BSN 1000 L78 230/240V 50HZ HP-257

Kapseloidut liitälaitteet käytettäväksi SON (T) (Plus)-, HPL-, HPI- ja MH-lamppujen kanssa, joiden nimellisteho on vähintään 1 000 W


Tuotetiedot

Käyttö- ja sähkö tiedot	
Tulojännite	230 V (oletus) tai 240 V
Viivatiheys	50 Hz
Syöttötaajuus	50 Hz
Johdotus	
Liitintyyppi	Ruuvi
Merkinnät ja luokitukset	
Hyväksyntämerkit	CE-merkintä ENEC-todistus
Tuotetiedot	
Tilaustuotteen nimi	BSN 1000 L78-A2 230/240V 50Hz HP-257

Koko tuotenimi	BSN 1000 L78 230/240V 50HZ HP-257
Full EOC	871150006236900
Paikallisen koodin kuvaus	4026485
Tilauskoodi	06236900
Tuotekoodi (12NC)	913700217503
Paikallinen koodi	4026485
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC - tuote/kotelo	8711500996640
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	1
EAN/UPC – laatikko	8711500062369

HID-HighPower SON/MH/HPL/HPI-lampuille

Mittapiirros



Product	D1	C1	A1	A2	A3	B1	B2
BSN 1000 L78-A2	6,5	102,0	257,0	222,0	246,0	117,0	88,0
230/240V 50Hz	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
HP-257							

