



HID-HighPower for SON/MH/HPL/HPI

BSN 1000 L78 230/240V 50HZ HP-257

Innkapslede forkoblinger for bruk med SON (T) (Plus)-, HPL-, HPI- og MH-lamper med klassifisert effekt på 1000 W og høyere


Produktdata

Drift og elektronikk	
Inngangsspenning	230 V (standard) eller 240 V
Line Frequency	50 Hz
Inngangsfrekvens	50 Hz
Kabling	
Tilkoblingstype	Skrue
Godkjenning og bruksområde	
Godkjenningsmerker	CE-merking ENEC-sertifikat
Produktdata	
Produktnavn for bestilling	BSN 1000 L78-A2 230/240V 50Hz HP-257

Fullstendig produktnavn	BSN 1000 L78 230/240V 50HZ HP-257
Full EOC	871150006236900
Lokal kodebeskrivelse	3584036
Bestillingskode	06236900
Materialenr. (12NC)	913700217503
Lokal bestillingskode	3584036
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8711500996640
SAP-teller – pakker per utvendige	1
EAN/UPC – boks	8711500062369

HID-HighPower for SON/MH/HPL/HPI

Målskisse



Product	D1	C1	A1	A2	A3	B1	B2
BSN 1000 L78-A2	6,5	102,0	257,0	222,0	246,0	117,0	88,0
230/240V 50Hz	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
HP-257							

