



HID-Yüksek Güç MH, HPI, HPL, SON

BSN 1000 L78 230/240V 50HZ HP-257

1000 W ve üzeri nominal güçlü SON (T) (Plus), HPL, HPI ve MH ampuller ile kullanım için kapsüllenmiş balastlar


Ürün veri

Çalıştırma ve Elektrik	
Giriş Voltajı	230 V (varsayılan) veya 240 V
Hat Frekansı	50 Hz
Giriş Frekansı	50 Hz
Kablolama	
Konektör Tipi	Vida
Onay ve Uygulama	
Onay İşaretleri	CE işareti ENEC sertifikası
Ürün Verileri	
Sipariş ürün adı	BSN 1000 L78-A2 230/240V 50Hz HP-257

Tam ürün adı	BSN 1000 L78 230/240V 50HZ HP-257
Tam ürün kodu	871150006236900
Sipariş kodu	06236900
Malzeme No. (12NC)	913700217503
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8711500996640
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	1
EAN/UPC - Kutu	8711500062369

HID-Yüksek Güç MH, HPI, HPL, SON

Boyutlu çizim



Product	D1	C1	A1	A2	A3	B1	B2
BSN 1000 L78-A2	6,5	102,0	257,0	222,0	246,0	117,0	88,0
230/240V 50Hz	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
HP-257							

