

# PHILIPS

## Lighting



# HID-HighPower for SON/MH/HPL/HPI

## BHL 2000 L76 380/400/415V 50HZ HP-317

Uzavřené předřadníky pro použití se světelnými zdroji SON (T) (Plus), HPL, HPI a MH se jmenovitým výkonem 1000 W a více

### Údaje o produktu

| General Information     |                |
|-------------------------|----------------|
| Kód přihlášky           | L76-A2         |
| Design                  | HP-317         |
| Typ světelného zdroje   | HPI            |
| Počet světelných zdrojů | 1 kus/jednotka |

| Operating and Electrical               |              |
|----------------------------------------|--------------|
| Vstupní napětí                         | 380 to 415 V |
| Vstupní frekvence                      | 50 Hz        |
| Vstupní napětí (Multi-Tab)             | 380/400/415  |
| Účinnost při 100% zatížení (jmen.)     | 0,87         |
| Výkon při napájecím napětí (stř.)      | -8%+6%       |
| Bezpečnost při napájecím napětí (stř.) | -10%+10%     |
| Vstupní proud s korekcí PF             | 64.00 A      |
| Vstupní proud bez korekce PF           | 14.00 A      |
| Účinnost bez kompenzace PF (jmen.)     | 0,55         |
| Ztráty výkonu (jmen.)                  | 77.0 W       |

| Wiring                                |                           |
|---------------------------------------|---------------------------|
| Délka odizolovaného drátu             | 7.0 mm                    |
| Průřez kontaktního vodiče předřadníku | 0.70-6.00 mm <sup>2</sup> |

|               |       |
|---------------|-------|
| Typ konektoru | Screw |
|---------------|-------|

| System characteristics            |                                                            |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Jmen. příkon předřadníku a zdroje | 2000 W                                                     |
| Doporučený zapalovač              | no ignitor for HPL-N for HPI-T ignitor SI54 (913619149966) |

| Temperature                          |        |
|--------------------------------------|--------|
| Teplota skladování (max.)            | 80 °C  |
| Teplota skladování (min.)            | -25 °C |
| Teplota navijení (max.)              | 130 °C |
| Rozdíl teplot za normálních podmínek | 70 °C  |

| Approval and Application |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| Značky schválení         | CE marking ENEC certifikát |


| Product Data               |                                          |
|----------------------------|------------------------------------------|
| Úplný kód výrobku          | 871150006384700                          |
| Objednávací název produktu | BHL 2000 L76-A2 380/400/415V 50Hz HP-317 |
| EAN/UPC – výrobek          | 8711500996664                            |
| Objednávací kód            | 06384700                                 |
| Local Code                 | BHL2000L76                               |

## HID-HighPower for SON/MH/HPL/HPI

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Číslování – počet v balení    | 1            |
| Číslování – balení v krabičce | 1            |
| Materiál č. (12NC)            | 913700217903 |

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Celková hmotnost (kus) | 17,000 kg |
|------------------------|-----------|

### Rozměrové výkresy



| Product           | D1  | C1    | A1    | A2    | A3    | B1    | B2   |
|-------------------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| BHL 2000 L76-A2   | 6,5 | 102,0 | 317,0 | 282,0 | 306,0 | 117,0 | 88,0 |
| 380/400/415V 50Hz | mm  | mm    | mm    | mm    | mm    | mm    | mm   |
| HP-317            |     |       |       |       |       |       |      |

BHL 2000 L76 380/400/415V 50Hz HP-317

