



HighPower- Vorschaltgeräte für SON//HPL/HPI

BHL 2000 L76 380/400/415V 50HZ HP-317


Die gekapselten Vorschaltgeräte HID-HighPower sind für SON (T) (Plus)-, HPL-, HPI- und MH-Lampen mit spezifizierten Wattleistungen von 1.000 W und mehr konzipiert. Mit ihrer extrem langen Produktlebensdauer sind sie eine zuverlässige Lösung für den Außenbereich.

Produkt Daten

Betrieb und Elektrik		Gesamtbezeichnung des Produkts	BHL 2000 L76 380/400/415V 50HZ HP-317
Eingangsspannung	380 bis 415 V	Gesamt-Produktcode	871150006384700
Netzfrequenz	50 Hz	Bestellcode	06384700
Eingangsfrequenz	50 Hz	Material-Nr. (12NC)	913700217903
Verdrahtung		Anzahl pro Verpackung	1
Anschlusstyp	Schraubanschluss	EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500996664
Genehmigung und Anwendung		Zähler – Pakete pro Außenkarton	1
Zeichen & Zertifikate	CE Zeichen ENEC Zertifikat	EAN Umverpackung	8711500063847
Produktdaten			
Bestell-Produktname	BHL 2000 L76-A2 380/400/415V 50Hz HP-317		

HighPower-Vorschaltgeräte für SON//HPL/HPI

Abmessungsskizzen



Product	D1	C1	A1	A2	A3	B1	B2
BHL 2000 L76-A2	6,5	102,0	317,0	282,0	306,0	117,0	88,0
380/400/415V 50Hz	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
HP-317							

