



HID-HighPower for SON/MH/HPL/HPI

BHL 2000 L76 380/400/415V 50HZ HP-317

Tokozott előtéték az 1000 W vagy magasabb teljesítményű SON (T) (Plus), HPL, HPI és MH lámpákhoz


Termék adatok

Működtetés és elektronika	
Bemeneti feszültség	380–415 V
Hálózati frekvencia	50 Hz
Bemeneti frekvencia	50 Hz
Kábelezés	
Csatlakozó típusa	Csavar
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Jóváhagyási jelzések	CE jelölés ENEC-tanúsítvány
Termékadatok	
A termék megrendelési neve	BHL 2000 L76-A2 380/400/415V 50Hz HP-317

Teljes terméknév	BHL 2000 L76 380/400/415V 50HZ HP-317
Full EOC	871150006384700
Rendelési kód	06384700
Cikkszám (12NC)	913700217903
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8711500996664
Számláló – csomag külső dobozonként	1
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8711500063847

HID-HighPower for SON/MH/HPL/HPI

Méretezett rajza



Product	D1	C1	A1	A2	A3	B1	B2
BHL 2000 L76-A2	6,5	102,0	317,0	282,0	306,0	117,0	88,0
380/400/415V 50Hz	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
HP-317							

