



Chấn lưu HID-Công suất cao cho bóng đèn SON/MH/HPL/HPI

BHL 1000 L02-A2 220V 50Hz HP-207

Chấn lưu được bọc kín để sử dụng với bóng đèn SON (T) (Plus), HPL, HPI và MH với công suất định mức 1000W trở lên


Dữ liệu sản phẩm

Vận hành và điện	
Điện áp đầu vào	220 V
Tần số dòng	50 Hz
Tần số đầu vào	50 Hz
Đi dây	
Loại đầu nối	Đinh vít
Phê duyệt và ứng dụng	
Dấu phê duyệt	Dấu CE Chứng nhận ENEC
Dữ liệu sản phẩm	
Tên sản phẩm khác	BHL 1000 L02-A2 220V 50Hz HP-207

Tên sản phẩm đầy đủ	BHL 1000 L02-A2 220V 50Hz HP-207
Mã sản phẩm đầy đủ	871150006231400
Mã đơn hàng	913700218403
Số vật liệu (12NC)	913700218403
Phần tử - Số lượng trên một bộ	1
EAN/UPC - Sản phẩm/Hộp	8711500996626
Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài	1
EAN/UPC - Vỏ	8711500062314

Chấn lưu HID-Công suất cao cho bóng đèn SON/MH/HPL/HPI

Bản vẽ kích thước



Product	D1	C1	A1	A2	A3	B1	B2
BHL 1000 L02-	6,5 mm	102,0	207,0	172,0	196,0	117,0	88,0
A2 220V 50Hz		mm	mm	mm	mm	mm	mm
HP-207							

