




HID-HeavyDuty BSN

BSN 70 L33-TS 230V 50Hz HD1-118

Kapseloidut liitäntälaitteet elektromagneettisesta kuparista/raudasta käytettäväksi ulkoisen yleissytyttimen kanssa CDM-, CDO-, MH,- HPI (Plus)- ja SON-lampuille


Tuotetiedot

Käyttö- ja sähkö tiedot	
Tulojännite	230 V
Viivatiheys	50 Hz
Syöttötaajuus	50 Hz
Johdotus	
Liitintyyppi	Ruuvi
Merkinnät ja luokitukset	
Hyväksyntämerkit	CE-merkintä ENEC-todistus
Tuotetiedot	
Tilaustuotteen nimi	BSN 70 L33-A2-TS 230V 50Hz HD1-118

Koko tuotenimi	BSN 70 L33-TS 230V 50Hz HD1-118
Full EOC	871150005968031
Paikallisen koodin kuvaus	4026744
Tilauskoodi	05968031
Tuotekoodi (12NC)	913700226526
Paikallinen koodi	4026744
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC - tuote/kotelo	8711500059680
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	6
EAN/UPC – laatikko	8711500062154

HID-HeavyDuty BSN

Mittapiirros



Product	D1	C1	A1	A2	B1
BSN 70 L33-A2-TS 230V 50Hz	6,2 mm	53,0 mm	118,0 mm	103,0 mm	65,0 mm
HD1-118					

