




HID-HeavyDuty BSN

BSN 400 L33-TS 230V 50Hz HD3-166

Kapseloidut liitäntälaitteet elektromagneettisesta kuparista/raudasta käytettäväksi ulkoisen yleissytyttimen kanssa CDM-, CDO-, MH-, HPI (Plus)- ja SON-lampuille


Tuotetiedot

Käyttö- ja sähkö tiedot	
Tulojännite	230 V
Viivatiheys	50 Hz
Syöttötaajuus	50 Hz
Johdotus	
Liitintyyppi	Ruuvi
Merkinnät ja luokitukset	
Hyväksyntämerkit	CE-merkintä ENEC-todistus
Tuotetiedot	
Tilaustuotteen nimi	BSN 400 L33-A2-TS 230V 50Hz HD3-166

Koko tuotenimi	BSN 400 L33-TS 230V 50Hz HD3-166
Full EOC	871150005976530
Paikallisen koodin kuvaus	4026750
Tilauskoodi	05976530
Tuotekoodi (12NC)	913700226926
Paikallinen koodi	4026750
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC - tuote/kotelo	8711500059765
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	4
EAN/UPC – laatikko	8711500059772

HID-HeavyDuty BSN

Mittapiirros



Product	D1	C1	A1	A2	B1
BSN 400 L33-A2-TS 230V 50Hz	6,2 mm	84,0 mm	166,0 mm	147,5 mm	102,0 mm
HD3-166					

