




HID-HeavyDuty BSN félpárhuzamos SON/CDO/MH/HPI- hez

BSN 400 L33-TS 230V 50Hz HD3-166


CDM, CDO, MH, HPI (Plus) és SON lámpákhoz alkalmazható külső félpárhuzamos gyújtóelektroddal használható betokozott elektromágneses réz/vas előtéték

Termék adatok

Működtetés és elektronika		Teljes terméknév	
Bemeneti feszültség	230 V	Full EOC	871150005976530
Hálózati frekvencia	50 Hz	Rendelési kód	05976530
Bemeneti frekvencia	50 Hz	Cikkszám (12NC)	913700226926
Kábelezés		Helyi kód	BSN40033TS
Csatlakozó típusa	Csavar	Számláló – mennyiség csomagonként	1
Tanúsítvány és alkalmazási területek		EAN/UPC – termék/csomagolás	8711500059765
Jóváhagyási jelzések	CE jelölés ENEC-tanúsítvány	Számláló – csomag külső dobozonként	4
Termékadatok		EAN/UPC – gyújtócsomagolás	8711500059772
A termék megrendelési neve	BSN 400 L33-A2-TS 230V 50Hz HD3-166		

HID-HeavyDuty BSN félpárhuzamos SON/CDO/MH/HPI-hez

Méretezett rajza



Product	D1	C1	A1	A2	B1
BSN 400 L33-A2-TS 230V 50Hz	6,2 mm	84,0 mm	166,0 mm	147,5 mm	102,0 mm
HD3-166					

