



# HID - Υψηλής Ισχύος για MH, HPI, HPL, SON

## BHD 2000 L76 380/400/415V 50Hz HP-317

Ενθυλακωμένα μπάλαστ για χρήση με λαμπτήρες SON (T) (Plus), HPL, HPI και MH με ονομαστική ισχύ 1.000 W και πάνω


### Δεδομένα Προϊόντων

| Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας |                                             |
|---------------------------------------|---------------------------------------------|
| Τάση εισόδου                          | 380 έως 415 V                               |
| Line Frequency                        | 50 Hz                                       |
| Συχνότητα εισόδου                     | 50 Hz                                       |
| Καλωδίωση                             |                                             |
| Τύπος βύσματος                        | Βιδωτό                                      |
| Έγκριση και Εφαρμογή                  |                                             |
| Σημάνσεις εγκρίσεων                   | Σήμανση CE Πιστοποιητικό ENEC               |
| Στοιχεία προϊόντος                    |                                             |
| Όνομα παραγωγέας προϊόντος            | BHD 2000 L76-A2 380/400/415V 50Hz<br>HP-317 |

|                                            |                                          |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|
| Πλήρες όνομα προϊόντος                     | BHD 2000 L76 380/400/415V 50Hz<br>HP-317 |
| Full EOC                                   | 871150074276600                          |
| Υπολογισμένη περιγραφή τοπικού κωδικού B2B | BHD2000L76                               |
| Κωδικός παραγγελίας                        | 74276600                                 |
| Αρ. υλικού (12NC)                          | 913700232103                             |
| Τοπικός κωδικός                            | BHD2000L76                               |
| Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία        | 1                                        |
| EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη                      | 8711500996695                            |
| Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί | 1                                        |
| EAN/UPC - Κιβώτιο                          | 8711500742766                            |

## HID -Υψηλής Ισχύος για MH, HPI, HPL, SON

### Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



| Product           | D1  | C1    | A1    | A2    | A3    | B1    | B2   |
|-------------------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| BHD 2000 L76-A2   | 6,5 | 102,0 | 317,0 | 282,0 | 306,0 | 117,0 | 88,0 |
| 380/400/415V 50Hz | mm  | mm    | mm    | mm    | mm    | mm    | mm   |
| HP-317            |     |       |       |       |       |       |      |

