


**PHILIPS**

Lighting



# HID-HighPower SON/MH/HPL/HPI- lamputille

## BHD 2000 L76 380/400/415V 50Hz HP-317

Kapseloidut liitäntälaitteet käytettäväksi SON (T) (Plus)-, HPL-, HPI- ja MH-lamppujen kanssa, joiden nimellisteho on vähintään 1 000 W

### Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Käyttökoodi	L76-A2
Suunnittelu	HP-317
Lampputyyppi	MH
Lamppujen määrä	1 kappale/yksikkö

Käyttö ja sähkö tiedot	
Ottojännite	380 - 415 V
Syöttötaajuus	50 Hz
Ottojännite (moninastainen)	380/400/415
Tehokerroin 100 %:n kuormituksella (nim.)	0,87
Verkköjännitteen suorituskyky (vaihtovirta)	-8% - +6%
Verkköjännitteen suojaus (vaihtovirta)	-10% - +10%
Ottovirta, PF-kompensointi käytössä	6.60 A
Ottovirta ilman PF-korjausta	11.30 A
Tehokerroin ilman PF-kompensointia (nim.)	0,50
Tehohäviöt (nim.)	80.0 W

Johdotus	
Johdon nauhan pituus	7.0 mm

Liitäntälaitteen liitäntäjohdon poikkipinta-ala	0.70-6.00 mm <sup>2</sup>
Liitintyyppi	Screw

### Järjestelmän ominaisuudet

Kondensaattori	75µF/450V
Liitäntälaitte-lamppu-järjestelmän teho	2000 W
Sytytinsuositus	Series ignitor

### Lämpötila

T-varastointi (maks.)	80 °C
T-varastointi (min.)	-25 °C
T-käämitys (maks.)	130 °C
Delta-T normaalit olosuhteet	65 °C

### Hyväksyntä ja käyttökohteet

Hyväksyntämerkinnät	CE merkintä ENEC sertifikaatti
---------------------	--------------------------------

### Tuotetiedot


Koko tuotekoodi	871150074276600
-----------------	-----------------

## HID-HighPower SON/MH/HPL/HPI-lampuille

Tilaustuotteen nimi	BHD 2000 L76-A2 380/400/415V 50Hz HP-317
EAN/UPC – tuote	8711500996695
Tilaukoodi	74276600
Osoittaja – määrä/pakkaus	1

Osoittaja – pakkauksia ulommassa laatikossa	1
Materiaalinumero (12NC)	913700232103
Nettopaino (kappale)	17,500 kg

### Mittapiirros



BHD 2000 L76 380/400/415V 50Hz HP-317

Product	D1	C1	A1	A2	A3	B1	B2
BHD 2000 L76-A2 380/400/415V 50Hz HP-317	6,5 mm	102,0 mm	317,0 mm	282,0 mm	306,0 mm	117,0 mm	88,0 mm

