



# Ballasts Forte Puissance

## BHD 2000 L76 380/400/415V 50Hz HP-317

Ballasts encapsulés à utiliser avec des lampes SON (T) (Plus), HPL, HPI et MH d'une puissance nominale de 1000 W et plus

### Données du produit

Fonctionnement et électricité	
Tension d'entrée	380 à 415 V
Fréquence linéaire	50 Hz
Fréquence d'entrée	50 Hz

Câblage	
Type de connecteur	Vis

Approbation et application	
Homologation	Marquage CE Certificat ENEC


Données du produit	
Nom du produit de la commande	BHD 2000 L76-A2 380/400/415V 50Hz HP-317

Nom de produit complet	BHD 2000 L76 380/400/415V 50Hz HP-317
Code EOC	871150074276600
Code de commande	74276600
Code 12NC	913700232103
Code de commande local	BHD2000L76
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8711500996695
Conditionnement par carton	1
Codes EAN/UPC – Boîte	8711500742766

## Ballasts Forte Puissance

### Schéma dimensionnel



Product	D1	C1	A1	A2	A3	B1	B2
BHD 2000 L76-A2	6.5	102.0	317.0	282.0	306.0	117.0	88.0
380/400/415V 50Hz	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
HP-317							

