



# HID-HighPower for SON/MH/HPL/HPI

## BHD 2000 L76 380/400/415V 50Hz HP-317

Innkapslede forkoblinger for bruk med SON (T) (Plus)-, HPL-, HPI- og MH-lamper med klassifisert effekt på 1000 W og høyere

### Produktdata

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| <b>Drift og elektronikk</b> |               |
| Inngangsspenning            | 380 til 415 V |
| Line Frequency              | 50 Hz         |
| Inngangsfrekvens            | 50 Hz         |

|                 |       |
|-----------------|-------|
| <b>Kabling</b>  |       |
| Tilkoblingstype | Skrue |


|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| <b>Godkjenning og bruksområde</b> |                            |
| Godkjenningsmerker                | CE-merking ENEC-sertifikat |

|                            |                                          |
|----------------------------|------------------------------------------|
| <b>Produktdata</b>         |                                          |
| Produktnavn for bestilling | BHD 2000 L76-A2 380/400/415V 50Hz HP-317 |

|                                   |                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Fullstendig produktnavn           | BHD 2000 L76 380/400/415V 50Hz HP-317 |
| Full EOC                          | 871150074276600                       |
| Bestillingskode                   | 74276600                              |
| Materialenr. (12NC)               | 913700232103                          |
| SAP-teller – antall per pakke     | 1                                     |
| EAN/UPC – produkt/boks            | 8711500996695                         |
| SAP-teller – pakker per utvendige | 1                                     |
| EAN/UPC – boks                    | 8711500742766                         |

# HID-HighPower for SON/MH/HPL/HPI

## Målskisse



| Product           | D1  | C1    | A1    | A2    | A3    | B1    | B2   |
|-------------------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| BHD 2000 L76-A2   | 6,5 | 102,0 | 317,0 | 282,0 | 306,0 | 117,0 | 88,0 |
| 380/400/415V 50Hz | mm  | mm    | mm    | mm    | mm    | mm    | mm   |
| HP-317            |     |       |       |       |       |       |      |

