



HID-High Power Basic for SON/MH/HPL

BMH 2000 L5018-A


Βασικά μπάλαστ από αλουμίνιο/σίδηρο για χρήση SON (T) (Plus), HPL, HPI και MH με ονομαστικές τιμές ισχύος 1000 W και άνω· Βασικά μπάλαστ από αλουμίνιο/σίδηρο για χρήση SON (T) (Plus), HPL, HPI και MH με ονομαστικές τιμές ισχύος 1000 W και άνω

Δεδομένα Προϊόντων

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας		Πλήρες όνομα προϊόντος	BMH 2000 L5018-A
Τάση εισόδου	380 έως 415 V	Full EOC	871829111851000
Line Frequency	50 Hz	Κωδικός παραγγελίας	11851000
Συχνότητα εισόδου	50 Hz	Αρ. υλικού (12NC)	913700275326
Καλωδίωση		Τοπικός κωδικός	BSN2000L5018/A
Τύπος βύσματος	Βιδωτό	Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
Έγκριση και Εφαρμογή		ΕΑΝ/UPC - Προϊόν/Θήκη	8718291118510
Σημάνσεις εγκρίσεων	Σήμανση CE Πιστοποίηση ENEC	Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	1
Στοιχεία προϊόντος		ΕΑΝ/UPC - Κιβώτιο	8718291118527
Όνομα παραγγελίας προϊόντος	BMH 2000 L5018-A2-A		

HID-High Power Basic for SON/MH/HPL

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D1	C1	A1	A2	A3	B1	B2
BMH 2000	6,5 mm	111,0	317,0	284,0	317,0	126,0	106,0
L5018-A2-A		mm	mm	mm	mm	mm	mm

