

PHILIPS

Lighting



HID-Basic BSN/BMH MK4 semi-parallel for SON/CDO/CDM/MH/ HPI

BSN 400 K407-ITS 230/240V 50Hz BC3-166

Impregnovaná elektromagnetická měděná tlumivka pro použití s externím semiparalelním zapalovačem pro světelné zdroje CDM, CDO, MH, HPI (Plus) a SON

Údaje o produktu

General Information	
Kód přihlášky	K407-A2-ITS
Design	BC3-166
Typ světelného zdroje	SON/HPI
Počet světelných zdrojů	1 kus/jednotka

Operating and Electrical	
Vstupní napětí	230 V (default) or 240 V
Vstupní frekvence	50 Hz
Účinník při 100% zatížení (jmen.)	0,85
Výkon při napájecím napětí (stř.)	-8%+6%
Bezpečnost při napájecím napětí (stř.)	-10%+10%
Vstupní proud s korekcí PF	2.20 A
Vstupní proud bez korekce PF	4.45 A
Účinník bez kompenzace PF (jmen.)	0,40
Ztráty výkonu (jmen.)	33/34.5 W

Wiring	
Délka odizolovaného drátu	7.0 mm
Průřez kontaktního vodiče předřadníku	1.50-4.00 mm ²
Typ konektoru	Screw

System characteristics	
Kondenzátor	45μF/250V
Jmen. příkon předřadníku a zdroje	400 W
Doporučený zapalovač	for SON/CDO/CDM lamps ignitor SKD 578 (913700655366) or series digital SUD40 (913700193591)


Temperature	
Teplota skladování (max.)	130 °C
Teplota skladování (min.)	-30 °C
Teplota navíjení (max.)	130 °C

HID-Basic BSN/BMH MK4 semi-parallel for SON/CDO/CDM/MH/HPI

Rozdíl teplot za normálních podmínek	80 °C
Approval and Application	
Aktivní teplotní ochrana	Yes
Značky schválení	CE marking ENEC certifikát
Product Data	
Úplný kód výrobku	872790088704400
Objednávací název produktu	BSN 400 K407-A2-ITS 230/240V 50Hz BC3

EAN/UPC – výrobek	8711500881571
Objednávací kód	88704400
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	2
Materiál č. (12NC)	913700277826
Celková hmotnost (kus)	4,950 kg

Rozměrové výkresy



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
BSN 400 K407-A2-	6,5 mm	83,0	166,0	145,0	97,0	78,5
ITS 230/240V 50Hz BC3		mm	mm	mm	mm	mm

BSN 400 K407-ITS 230/240V 50Hz BC3-166

