



HID-Basic BHL MK4 για HPL/HPI

BHL 250 K307 230/240V 50Hz BC2-134

Μπάλαστ από εμποτισμένο ηλεκτρομαγνητικό χαλκό/σίδηρο για λαμπτήρες HPL, HPI (Plus) και SON-H


Δεδομένα Προϊόντων

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Τάση εισόδου	230 V (προεπιλογή) ή 240 V V
Line Frequency	50 Hz
Συχνότητα εισόδου	50 Hz
Καλωδίωση	
Τύπος βύσματος	Βιδωτό
Έγκριση και Εφαρμογή	
Σημάνσεις εγκρίσεων	Σήμανση CE Πιστοποιητικό ENEC
Στοιχεία προϊόντος	
Όνομα παραγωγέας προϊόντος	BHL 250 K307-A2 230/240V 50Hz BC2-134

Πλήρες όνομα προϊόντος	BHL 250 K307 230/240V 50Hz BC2-134
Full EOC	872790088701300
Υπολογισμένη περιγραφή τοπικού κωδικού B2B	BHL250K307
Κωδικός παραγωγείας	88701300
Αρ. υλικού (12NC)	913700278026
Τοπικός κωδικός	BHL250K307
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη	8711500881588
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	6
EAN/UPC - Κιβώτιο	8727900887013

HID-Basic BHL MK4 για HPL/HPI

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D1	C1	A1	A2	B1
BHL 250 K307-A2 230/240V 50Hz BC2-134	6,2 mm	65,0 mm	134,0 mm	113,0 mm	76,0 mm

