


PHILIPS

Lighting



HID-Basic BHL MK4 HPL/HPI-lampuille

BHL 250 K307 230/240V 50Hz BC2-134

Liitäntälaitteet kyllästetystä elektromagneettisesta kuparista/raudasta käytettäväksi HPL-, HPI (Plus)- ja SON-H-lamppujen kanssa

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Käyttökoodi	K307-A2
Suunnittelu	BC2-134
Lampputyyppi	HPL/HPI
Lamppujen määrä	1 kappale/yksikkö

Käyttö ja sähkö tiedot

Ottojännite	230 V (oletus) tai 240 V
Syöttötaajuus	50 Hz
Tehokerroin 100 %:n kuormituksella (nim.)	0,85
Verkköjännitteen suorituskyky (vaihtovirta)	-8% - +6%
Verkköjännitteen suojaus (vaihtovirta)	-10% - +10%
Ottovirta, PF-kompensointi käytössä	1.40 A
Ottovirta ilman PF-korjausta	2.13 A
Tehokerroin ilman PF-kompensointia (nim.)	0,55
Tehohäviöt (nim.)	18.5/19.4 W

Johdotus

Johdon nauhan pituus	7.0 mm
Liitäntälaitteen liitäntäjohdon poikkipinta-ala	1.00-2.50 mm ²
Liitintyyppi	Screw

Järjestelmän ominaisuudet	
Kondensaattori	18µF/250V
Liitäntälaitte-lamppu-järjestelmän teho	250 W
Sytytinsuositus	no ignitor for HPL-N for HPI-T ignitor SI51 (913619519966)

Lämpötila

T-varastointi (maks.)	130 °C
T-varastointi (min.)	-30 °C
T-käämitys (maks.)	130 °C
Delta-T normaalit olosuhteet	80/85 °C

Hyväksyntä ja käyttökohteet

Hyväksyntämerkinnät	CE merkintä ENEC sertifikaatti
---------------------	--------------------------------

Tuotetiedot


Koko tuotekoodi	872790088701300
Tilaustuotteen nimi	BHL 250 K307-A2 230/240V 50Hz BC2-134
EAN/UPC - tuote	8711500881588
Tilauuskoodi	88701300
Sähkönumero	4008066

HID-Basic BHL MK4 HPL/HPI-lampuille

Osoittaja – määrä/pakkaus	1
Osoittaja – pakkauksia ulomassa laatikossa	6
Materiaalinumero (12NC)	913700278026

Nettopaino (kappale)	2,245 kg
----------------------	----------

Mittapiirros



BHL 250 K307 230/240V 50Hz BC2-134

Product	D1	C1	A1	A2	B1
BHL 250 K307-A2 230/240V 50Hz BC2-134	6,2 mm	65,0 mm	134,0 mm	113,0 mm	76,0 mm

