



# HID-Basic BHL MK4 HPL/HPI-lampuille

## BHL 400 K307 230/240V 50Hz BC2-160

Liitäntälaitteet kyllästetystä elektromagneettisesta kuparista/raudasta käytettäväksi  
HPL-, HPI (Plus)- ja SON-H-lamppujen kanssa


### Tuotetiedot

|                                 |                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Käyttö- ja sähkö tiedot</b>  |                                       |
| Tulojännite                     | 230 V (oletus) tai 240 V              |
| Viivatiheys                     | 50 Hz                                 |
| Syöttötaajuus                   | 50 Hz                                 |
| <b>Johdotus</b>                 |                                       |
| Liitintyyppi                    | Ruuvi                                 |
| <b>Merkinnät ja luokitukset</b> |                                       |
| Hyväksyntämerkit                | CE-merkintä ENEC-todistus             |
| <b>Tuotetiedot</b>              |                                       |
| Tilaustuotteen nimi             | BHL 400 K307-A2 230/240V 50Hz BC2-160 |

|                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| Koko tuotenimi                       | BHL 400 K307 230/240V 50Hz BC2-160 |
| Full EOC                             | 872790088703700                    |
| Paikallisen koodin kuvaus            | 4008067                            |
| Tilauskoodi                          | 88703700                           |
| Tuotekoodi (12NC)                    | 913700278226                       |
| Paikallinen koodi                    | 4008067                            |
| SAP-osoittaja – määrä/pakkaus        | 1                                  |
| EAN/UPC – tuote/kotelo               | 8711500881595                      |
| SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa | 6                                  |
| EAN/UPC – laatikko                   | 8727900887037                      |

# HID-Basic BHL MK4 HPL/HPI-lampuille

## Mittapiirros



| Product                       | D1     | C1      | A1       | A2       | B1      |
|-------------------------------|--------|---------|----------|----------|---------|
| BHL 400 K307-A2 230/240V 50Hz | 6,2 mm | 65,0 mm | 160,0 mm | 139,0 mm | 76,0 mm |
| BC2-160                       |        |         |          |          |         |

